



Udarni taster

P-3-M5-GR

Broj artikla: 546040

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski pritisak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	2 mm
Vrsta upravljanja	direktno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	14 N
Težina proizvoda	28 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum eloksirano