


Mrežni deo SVG-1/230VAC-ASI-5A

Broj artikla: 547869

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	70 mm
Visina	130 mm
Dužina	125 mm
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija
Primarno napajanje	1-fazno
Ulazna struja	2,1 - 1,0 A
Nazivni izlazni napon DC	30,1 V
Nazivna izlazna struja	4,8 A
Područje ulaznog napona AC	100 ... 240 V
Premošćenje kvara mreže	20 ms
Mrežna frekvencija	45 ... 65 Hz
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
Temperatura ležaja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost vazduha	95%
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Težina proizvoda	900 g
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom
Materijal - napomena	Sadrži PWIS