

Aksijalni komplet EAMM-A-F37-55A

Broj artikla: 550942

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|-----------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi obrtni moment | 8,2 Nm |
| Težina proizvoda | 270 g |
| Interface code, actuator | F37 |
| Interface code, motor in | 55A |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |