


Motorska priрубnica EAMF-A-118A-80G

Broj artikla: 550989

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Interface code, motor in	80G
Interface code, coupling housing	118A
Materijal - napomena	RoHS komformnost