

# Spojnica

## EAMC-40-66-11-20

Broj artikla: 550999

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	11 mm
Prečnik 2 prihvata	20 mm
Veličina	40
Nazivna dužina	66 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.500 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	21 Nm
Težina proizvoda	139 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost