


Spojnica EAMC-65-90-25-40

Broj artikla: 551001

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	25 mm
Prečnik 2 prihvata	40 mm
Veličina	65
Nazivna dužina	90 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	417 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	62 Nm
Težina proizvoda	535 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost