

# Compact Vision sistem SBOC-Q-R2B


Broj artikla: 551021

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

inteligentna kompaktna kamera sa monohromnim CMOSa senzorom, rezolucija 1280\*1084 piksela, Ethernet-interface 100 Mbit/s i integrisani CoDeSys PLC

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Rezolucija senzora	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Pričvršćenje objektiva	CS-mount (C-mount sa zaštitnom cevi objektiva)
Vidno polje	Zavisno od izabranog objektiva
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dužina	139,4 mm
Ulazi	Ulaz 1: signal okidanja, ulaz 2: preuzeti ulaze
Maks. broj različitih orijentisanja	8 po tipu delova
Maks. broj ispitnih programa	256
Funkcija sortiranja	Do 16 tipnih/ispitnih programa
Izlazi	Izlaz 1: Spremno za pogon, izlaz 2 i izlaz 3 sa mogućim parametrijanjem: Dobar deo, Loš deo, Ispravno orijentisan, Loše orijentisan, Spoljašnje osvetljenje
Maks. ukupna struja	1,5 A na izlazima 24 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	120 mA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Uslovi okoline	Zaštita od ekstremnih uticaja stranog svetla što je moguće čistiji vazduh okoline
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	182 g
Vreme osvetljenja	8 µs ... 1.000 ms
Brzina slika (puna slika)	27 fps
Tip senzora	Monohromno
Radni razmak	Zavisno od izabranog objektiva
Ethernet, brzina prenošenja podataka	100 Mbit/s
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP, EasyIP, Telnet, ModbusTCP
Ethernet, priključni utikač	Utikači M12
Fieldbus interface, tehnika priključka	Utikači M12
Ethernet, bus interface	IEEE802.3U (100BaseT)
Fieldbus interface	CAN
Fieldbus interface, podržani protokoli	CP-fieldbus
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a

Svojstvo	Vrednost
	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, poklopac	ABS ojačano staklenim vlaknima
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijum eloksirano