


# Izlazni modul CECX-D-14A-2

Broj artikla: 552097

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Pogonski napon	24 VDC +25% / -15%
Primljena snaga na sabirnici sistema	0,4 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	135 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja UI/Izl	Utična letva, reža 5,08 mm
Digitalni izlazi, broj	14
Digitalni izlazi, logika spajanja	pozitivna logika (PNP)
Digitalni izlazi, kontakt	Tranzistor
Digitalni izlazi, izlazni napon	24 VDC
Digitalni izlazi, izlazna struja	2 A kod 50 % istovremenosti po grupi
Digitalni izlazi, električna izolacija	da, preko optičkog para
Digitalni izlazi, električna izolacija u grupe	da, u 2 grupe
Digitalni izlazi, otporni na kratak spoj	Da
Digitalni izlazi, prikaz statusa	LED