

Plastično crevo PAN-VO-4X0.75-BL

Broj artikla: 552439

FESTO

nezapaljivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	6 mm
Spoljašnji prečnik za utični priključak	4 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	20 mm
Unutrašnji prečnik	2,6 mm
Min. radijus savijanja	5 mm
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda Mineralno ulje
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,037 kg/m
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, crevo	Poliamid 12 PVC-P