


Optički kabl SOOC-DS-M-A11-2-R25

Broj artikla: 552810

FESTO

odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	Sadrži PWIS
Postupak merenja	Senzor difuzione refleksije
Minimalni prečnik objekta	0,15 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Red
Opseg	130 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	Pravougaonik 19x25x6 mm
Dužina optičkog kabla	2 m
Min. radijus savijanja	25 mm
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Material housing	Mesing Niklovano
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress