

Optički kabl SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Broj artikla: 552826

FESTO

odgovara za uređaje sa optičkim vlaknima SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	Sadrži PWIS
Postupak merenja	Jednosmerna fotočelija
Minimalni prečnik objekta	0,35 mm
Optički kabl - specijalne karakteristike	Visoka temperatura
Opseg	400 mm
Temperatura okoline	-55 ... 115 °C
Veličina glave	M4
Dužina optičkog kabla	2 m
Min. radijus savijanja	25 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nerđajući
Informacija o materijalu, optički kabl	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1