


Priključni kabl

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Broj artikla: 553949

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	Utičnica Sub-D 9-polno 15-polni
Kabl interface	Utikač SUB-D 15-POLNI Utikač SUB-D 9-POLNI
Dužina kabla	2,5 m
Svojstvo kabla	Standard
Min. radijus savijanja kabla	78 mm
Prečnik kabla	5,2 mm
Tip kabla	LIYCY
Struktura kabla	3x0,34 zaslonjeno
Kod boja izolacije žile	smeđe zeleno belo
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Boja izolacije	sivo
Material housing	Plastika metalizirana Metal
Material electrical contact	pozlačeno