


Bus interface CECX-B-CO

Broj artikla: 553980

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Pogonski napon	19,2 - 30 VDC
Izlazni napon/izlazna snaga	maks. izlazna snaga 24 V: 45 W maks. izlazna snaga 5 V: 8,5 W
Primljena snaga 24 V	6,5 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	121 g
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja UI/Izl	Utična letva, reža 5,08 mm
Prikazi statusa	LED (status) LED žuti = preneti LED zeleni = primiti
Fieldbus interface	CAN-Bus
Fieldbus interface, tehnika priključka	Utikači Sub-D 9-polno
Fieldbus interface, prenosni odnos	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s podesivo preko obrtne sklopke
Fieldbus interface, galvansko odvajanje	ne