

Cilindar zaustavljač DFST-50-30-L-Y4-A


Broj artikla: 555572

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Sa oprugom i sa blokiranjem prekretnom polugom, podesivi amortizeri spreda.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-------------------------------------|--|
| Hod | 30 mm |
| Prečnik klipa | 50 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | vertikalno |
| Način funkcionisanja | jednosmerni vučno |
| Konstruktivna struktura | Klipnjača sa prekretnom polugom |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Detekcija položaja prekretno poluge | za induktivne senzore |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje | Šipka za vođenje |
| Pogonski pritisak | 3 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Udarne sila | 3.000 N |
| Težina proizvoda | 1.800 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS RoHS komfornost |
| Material cover | Aluminijumski odlivak |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerđajući |