

Priključak CAMF-B-M25-G4

Broj dela: 555676

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dodatne funkcije	Ugradnja protiv gubitka
Ugradni položaj	Proizvoljan
Nominalni radni napon DC	24 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	160 V
Opterećenje struje	1 A
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji