

# Ventil sa pipkom VMEM-S-M52-E-G14

Broj artikla: 556905



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Ovaj tip je prikladan za vakuum.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost   |
|--|--|
| Funkcija ventila                       | 5/2 monostabilan                                     |
| Način aktiviranja                      | mehanički  |
| Širina                                 | 25 mm  |
| Normalni nazivni protok                | 1.000 l/min  |
| Pogonski pritisak                      | -0,95 ... 10 bar                                     |
| Konstruktivna struktura                | Klipni klizač  |
| Vrsta resetovanja                      | pneumatska opruga                                    |
| Nazivni prečnik                        | 6 mm   |
| Uputstva za korišćenje                 | Ne koristite kao mehanički stop                      |
| Vrsta upravljanja                      | direktno   |
| Pritisak upravljanja                   | 2,5 ... 10 bar                                       |
| Maks. frekvencija prekidača            | 3 Hz   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]     |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozivne otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                        |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C  |
| Sila aktiviranja                       | 65 N   |
| Max. Sila na pogonu                    | 260 N  |
| Težina proizvoda                       | 320 g  |
| Vrsta pričvršćenja                     | sa prolaznim otvorom                                 |
| Pneumatski priključak 1                | G1/4   |
| Pneumatski priključak 2                | G1/4   |
| Pneumatski priključak 3                | G1/4   |
| Pneumatski priključak 4                | G1/4   |
| Pneumatski priključak 5                | G1/4   |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost                                      |
| Material cover                         | PA   |
| Material seals                         | NBR  |
| Material housing                       | Aluminijumska legura za kovanje<br>eloksirano        |