



Ventil sa pipkom VMEM-SC-M52-A-G14

Broj artikla: 556907

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Širina | 25 mm |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Pogonski pritisak | 2,5 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni klizač |
| Vrsta resetovanja | pneumatska opruga |
| Nazivni prečnik | 6 mm |
| Uputstva za korišćenje | Ne koristite kao mehanički stop |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Snabdevanje upravljačkim vazduhom | interno |
| Maks. frekvencija prekidača | 3 Hz |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja | 15,5 N |
| Max. Sila na pogonu | 80 N |
| Težina proizvoda | 300 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material cover | PA |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje eloksirano |