

Aksijalni komplet EAMM-A-E32-42C

Broj artikla: 556993

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	380 g
Interface code, actuator	E32
Interface code, motor in	42C
Materijal - napomena	RoHS komfornost