


Aksijalni komplet EAMM-A-S48-70A

Broj artikla: 558165

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	610 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	70A
Materijal - napomena	RoHS komfornost