

Ručni polužni ventil VHEM-LT-M32C-M-G14

Broj artikla: 561326



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Ovaj tip je prikladan za vakuum.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	ručno
Širina	25 mm
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Pogonski pritisak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjir - sedište
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	6 mm
Uputstva za korišćenje	Samo ručno aktiviranje
Vrsta upravljanja	direktno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	31 N
Težina proizvoda	216 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano