

Električni klizač EGSP-20- -

FESTO


Broj artikla: 562754

Komponenta koja će prestati da se proizvodi


[With recirculating ball bearing guide](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)



Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	25 ... 125 mm
Veličina	20
Prečnik vretena	6 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna osovinica With ball screw
Referenciranje	Referentna sklopka
Vreteno-tip	Ball screw
Maks. ubrzanje	10 m/s ²
Maks. brzina	0,1 ... 0,6 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,003 - ±0,01 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Mehanička zaštita	IP10
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Dinamička nosivost, fiksni ležaj	1.150 N
Dinamička nosivost, linearna vođica	4.770 N
Moment inercije 2. stepena Iy	6E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena Iz	61,4E+03 mm ⁴
Maks. Ulazna sila Fx	69 ... 112 N
Statička nosivost, linearna vođica	8.030 N
Moment inercije, JH po metru hoda	0,01 kgcm ²
Konstanta posmaka	1 ... 6 mm/U
Statička nosivost, fiksni ležaj	735 N
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem i drvenim čepom
Material of end caps	Aluminijumski odlivak presvučeno
Material of profile	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Material drive cover	Aluminijumski odlivak presvučeno
Material slide	Čelik
Material spindle nut	Čelik
Material spindle	Čelik