


Osnovni ventil

VOFC-L-M32C-MC-G14-F9-A

Broj artikla: 562860

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	900 l/min
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	predupravljeni klipni sedišni ventil
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni prečnik	6 mm
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	predupravljano
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	eksterno interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 4 načina visokih zahteva do SIL 4 načina niskih zahteva
Napomena za pogonski pritisak	0 - 8 bar with external pilot air
Protok Kv ventilacija	0,72 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	1,38 m ³ /h
Vreme isključenja	12 ms
Vreme uključenja	20 ms
Trajanje uključenosti	100%
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura medijuma	-25 ... 60 °C
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	550 g
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	NPT1/4-18
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komformnost
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijum obloženo tvrdim metalom