


Mrežna priključna utičnica NECU-M-PPG5-C1

Broj artikla: 563059

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61984
Električni priključak	AIDA Push-pull 5-polno se može sastaviti za ugradnju Utičnica / opružna stezaljka
Kodiranje utikača	On contacts 2 and 5
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	16 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Dozvoljeni prečnik kabla	9 ... 13 mm
Presek priključka	0,75 ... 2,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-40 ... 100 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	Cink Niklovano
Boja kućišta	srebrno
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Bakarna legura niklovano i pozlačeno