


# Kabl

## NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Broj artikla: 563782

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	Utičnica ravna / utičnica ravna Sub-D / Sub-D 15-polni / 9-polni
Dužina kabela	2,5 m
Svojstvo kabela	Standard
Min. radijus savijanja kabela	79 mm
Prečnik kabela	6,6 mm
Tip kabela	LIYCY
Struktura kabela	6x0,34 zaslonjeno
Kod boja izolacije žile	DIN 47100
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Boja izolacije	sivo
Material housing	Plastika metalizirana Metal
Material electrical contact	pozlaćeno