

Komplet nabranog meha EADB-V1-40-S10-100

Broj artikla: 570266

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	57 mm
Veličina	40
Područje hoda	10 ... 100 mm
Produženje klipnjače	48 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet za meh sa spojenom odzrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Otpornost na medijume	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pokretna masa	43 g
Težina proizvoda	116 g
Vrsta pričvršćenja	podizno sa navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, komponente adaptera	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, nabrani meh	NBR
Informacija o materijalu navojnog dela	visokolegirani čelik, nerđajući