

Elektromagnetni kalem

VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

Broj artikla: 570785

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 24 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način aktiviranja | električno |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Indikacija sklopnog položaja | ne |
| Osigurač interni | Osigurač |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri kalema | 24 V DC: 3.5 W 24 V AC: 50/60 Hz, power 3.5 VA |
| Dozvoljena kolebanja napona | -15 % / +10 % |
| ATEX kategorija gasa | II 2G |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas | Ex e mb II T6, T5 |
| ATEX kategorija prašine | II 2D |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina | Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C |
| Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR) |
| Ex temperatura okoline | T5, T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Mesto izdavanja sertifikata | INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Težina proizvoda | 580 g |
| Električni priključak | Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5 |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS RoHS komfornost |
| Material solenoid coil | PA čelik |