



Osnovni ventil

VOFD-LT-M32-MN-FGP14-F10

Broj artikla: 570786

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	450 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosedni ventil
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni prečnik	5 mm
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	nije reverzibilno
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 4 načina visokih zahteva do SIL 4 načina niskih zahteva
Pogodno za vakuum	Da
Protok Kv ventilacija	0,36 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	0,36 m ³ /h
Vreme isključenja	9 ms
Vreme uključanja	45 ms
Trajanje uključenosti	100%
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Proširena temperatura okoline	-25 - 60 °C Low Demand mode
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	560 g
Pneumatski priključak 1	NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 2	G1/4 NAMUR obrazac priključaka
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	NAMUR obrazac priključaka
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijum obloženo tvrdim metalom