


Uređaj za posluživanje FED-770

Broj artikla: 573905

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dubina ugradnje	45 mm
Visina	147 mm
Dužina	187 mm
Maks. debljina prednje ploče	4 mm
Memorija korisnika	64 Mbyte
Broj LED-ova korisnika	1
Merenje realnog vremena	Da
Liste događaja	1.024
Memorija recepata	32 Kilobyte
Alarmi	1.024
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mesec
Broj boja	64 k
Broj LED-ova sistema	4
Prikaz	TFT boja
Svojstvo prikaza	Touchscreen
Veličina prikaza	7"
Rezervna baterija	Li-baterija, sa mogućim punjenjem
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija displeja	WVGA, 800x480 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	0,6 A
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 sa prednje strane, IP20 sa zadnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Težina proizvoda	1.000 g
AUX-interface	Sub-D 9-polno Utičnica
Interface štampača	RS232 Sub-D Utičnica 9-polno
PC-interface	RS232 Sub-D Utičnica 9-polno
interface programiranja	9,6 - 38,4 kBd
PLC-interface	9-polno RS232 RS485 Utikači

Svojstvo	Vrednost
	Sub-D
USB interface	Da
Ethernet interface	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Softver programiranja	FED Designer 6.10 ili viši