


# Compact Vision sistem SBOC-M-R1B-H

Broj artikla: 574642

FESTO

High speed camera for diagnosis and maintenance support in a sustainer box. Camera with a monochrome CMOS-sensor 1/2", Resolution 640\*480 Pixel, max. 2100 fps, Ethernet interface 100 Mbit/s.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Rezolucija senzora	640 x 480 Pixel (VGA)
Pričvršćenje objektiva	CS-mount (C-mount sa zaštitnom cevi objektiva)
Vidno polje	Zavisno od izabranog objektiva
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dužina	139,4 mm
Maks. ukupna struja	1,5 A na izlazima 24 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	120 mA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Uslovi okoline	Zaštita od ekstremnih uticaja stranog svetla što je moguće čistiji vazduh okoline
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	182 g
Vreme osvetljenja	1 µs ... 1.000 ms
Brzina slika (puna slika)	241 fps
Tip senzora	Monohromno
Radni razmak	Zavisno od izabranog objektiva
Ethernet, brzina prenošenja podataka	100 Mbit/s
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP
Ethernet, priključni utikač	Utikači M12
Ethernet, bus interface	IEEE802.3U (100BaseT)
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Material cover	ABS-ojačan
Material housing	Aluminijum eloksirano