



# PE pretvarač PE-1/8-1N

Broj artikla: 6217

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatsko-električni pretvarač pritiska
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Digitalni izlaz	sa kontaktom
Sklopna funkcija	Vrednost praga sa fiksnom histerezisom
Funkcija sklopnog elementa	Naizmenični kontakt
Tačka uključanja maksimalno	2 bar
Minimalna tačka isključivanja	0,5 bar
Maks. frekvencija prekidača	1 Hz
Najmanja struja opterećenja	100 mA
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na montažnom okviru 1n sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	40 g
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijumski odlivak PA Čelik
Informacija o materijalu, sklopni kontakt	srebrno
Informacija o materijalu, električni priključak	Mesing
Informacija o materijalu, membrana	TPE-U(PU)
Mehanička zaštita	IP00, IP20 sa zaštitnom kapom