


Elektromagnetni kalem

VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

Broj artikla: 8040578

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 60 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri kalema	60 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
ATEX kategorija gasa	II 2G
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Ex temperatura okoline	T4,T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Mesto izdavanja sertifikata	BVS15 ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
Mehanička zaštita	IP64
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Material solenoid coil	PA UP