



Darbe emici YSR-12-12

Ürün numarası: 10867

FESTO

ayarlanabilir, tekrar doldurulabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	12
Strok	12 mm
Yastıklama	ayarlanabilir sert katarkeristik
Montaj konumu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,4 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	12 mm
Max. Dayama kuvveti	900 N
Strok başına max.enerji emme değeri	10,8 J
Saat başına max.enerji emme değeri	77.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,05 J
Geriye döme kuvveti	25 N
Ürün ağırlığı	120 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli çelik