


# Standart silindir

## DSN-1"-3"-P

Ürün numarası: 11355

FESTO

DIN ISO 6432 standardına uygun, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri. Ek bağlantı elemanları olmaksızın çeşitli bağlantı olanakları.  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	76,2 mm
Piston çapı	1"
Standarda dayalı	ISO 6432
Yastıklama	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247,4 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	294,5 N
Pnömatik bağlantı	M22x1,5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik