

Solenoid bobinli valf



MVH-5-1/4-L-S-B-VI

Ürün numarası: 117429

FESTO

Bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir-ayrıca sipariş edilmelidir.

Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 single solenoid
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı	3 ... 10 bar
Kullanım havası	filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated Vakum filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated
Pilot hava bağlantısı 12	G1/4
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 11	G1/4
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut