


Solenoid bobinli valf

MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Ürün numarası: 118804

FESTO

Bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir-ayrıca sipariş edilmelidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 exhausted
Tetikleme şekli	elektriksel
Standart nominal debi	1.000 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Nominal genişlik	8 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	harici
Akış yönü	çift yönlü
Kapama süresi	50 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	40 ms
Kullanım havası	5 µm filtrelenmiş hava
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pilot egzost bağlantısı 2	M5
Pilot egzost bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	Bağlantı pleyti
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut