


Paralel kit EAMM-U-110-D60-90R-120

Ürün numarası: 1202981

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------|-----------------------|
| Boyut | 110 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Redüktör oranı | 1:1 |
| Maks. devir | 5000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 799 kgmm ² |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.3 Nm |
| Aktarılabilir tork | 25 Nm |
| Ürün ağırlığı | 5070 g |
| Aktüatör arayüz kodu | D60B |
| Arayüz kodu motor In | 90R |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |