


Paralel kit EAMM-U-60-D40-60R-91-S1

Ürün numarası: 1210466

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------|------------------------|
| Boyut | 60 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Redüktör oranı | 1:1 |
| Maks. devir | 6000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP65 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 26.7 kgmm ² |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.07 Nm |
| Aktarılabılır tork | 3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 1150 g |
| Aktüatör arayüz kodu | D40B |
| Arayüz kodu motor In | 60R |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |