



Solenoid bobinli valf

MFHE-3-3/8

Ürün numarası: 12908

FESTO

Gecikmeli basınç oluşturma için açma-kapama valfi, manüel el kumandalı.
Bobin ve soket dahil değildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Akış yönü	tek yönlü
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Standart nominal debi	2.100 l/min
Kapama süresi	94 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	20 ms
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Nominal genişlik	9 mm