



Pnömatik valf

VLHE-3-3/8

Ürün numarası: 12909

FESTO

Normalde kapalı,
geciktirmeli basınç oluşturma için açma/kapatma valfi, tek başına veya
S-serisi şartlandırıcılarla birlikte kullanılır.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Yardımcı el kumanda	İtme
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	2.100 l/min
Kapama süresi	19,5 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	8,5 ms
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Nominal genişlik	9 mm