


# Y-otomatik bağlantı QSY-10H

Ürün numarası: 130631  
★ Standart ürün gamı  
geçmeli burçlu.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Büyükük  | Standart   |
| Nominal genişlik                                 | 5,9 mm   |
| Montaj konumu                                    | istenildiği gibi   |
| Tank büyükükü                                    | 10   |
| Tasarım yapısı                                   | İtme/çekme prensibi  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                  | -0,95 ... 14 bar   |
| Kullanım havası                                  | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]<br>Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama         | Yağlamalı operasyon mümkün   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK          | 1  |
| Çevre sıcaklığı                                  | -10 ... 80 °C  |
| Müsaade edilebilirlik                            | Germanischer Lloyd   |
| Ürün ağırlığı                                    | 23 g   |
| Çıkışların sayısı                                | 2  |
| Giriş hatların sayısı                            | 1  |
| Pnömatik bağlantı, giriş hattı                   | Otomatik nipel QS-10   |
| Pnömatik bağlantı, çıkış                         | für Schlauch Außen-Ø 10 mm   |
| Çözme halkasının rengi                           | mavi   |
| Malzeme hakkında not                             | RoHS'a uygun   |
| Gövde için malzeme bilgisi                       | PBT  |
| Çözme halkası için malzeme bilgisi               | POM  |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | NBR  |
| Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik  |