

Otomatik / disli L-tipi rakor QSML-B-1/8-6-20

Ürün numarası: 132111
Üretimden kalkacak ürün

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek dış.
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Mini
Nominal genişlik	3,3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	20
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	7 Nm
Ürün ağırlığı	7 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/8
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 6 mm hortum için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik