


# Kaplin EAMC-B-19-24-6-10

Ürün numarası: 1450210

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	6 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Büyükük	19
Nominal uzunluk	24 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0,47 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılınir dönüş momenti	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	12 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun