

# Hidrolik yastıklama silindiri


## YDR-25-40

Ürün numarası: 14902

FESTO

Silindirik tasarım.

Darbe emicisi kısa bir süre için baskı altına alınır (30 saniye veya daha az) normal konumuna dönmek için 0.4 saniye gerekir. 6 saate kadar daha uzun sürelerde baskı altına alınır geri dönme konumunun süresi 1 saniye sürebilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	25
Strok	40 mm
Yastıklama	ayarlanabilir sert katarkarakteristik
Geriyeye dönme süresi kısa	0,4 s
Geriyeye dönme süresi uzun	1 s
Çevre sıcaklığı	0 ... 80 °C
Strok başına max.enerji emme değeri	160 J
Saat başına max.enerji emme değeri	88.000 J
Max. Geriyeye kalan enerji	0,8 J
Ürün ağırlığı	900 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı