

Tek yön kısma valfi

GRLA-1/8-PK-4-RS-B

Ürün numarası: 151170

FESTO

Çıkışta (egzostta) kısma için, döner bağlantılı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Valf fonksiyonu | Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | Bağlantı somunu ile PK-4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Ayarlama elemanı | Tırtırlı vida |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Kısma yönündeki standart nominal debi | 230 l/min |
| Çek valf yönündeki standart nominal debi | 190 ... 240 l/min |
| Çalışma basıncı | 0,3 ... 10 bar |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kullanım havası | 40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar | 360 l/min |
| Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar | 295 ... 375 l/min |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 6 Nm |
| Ürün ağırlığı | 25 g |
| Malzeme bilgisi, vidalı saplama | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Ayar vidası için malzeme bilgisi | Pirinç |
| Döner bağlantı için malzeme bilgisi | Çinko pres döküm |