


# Kaplin tapası KSS6-1/8-A

Ürün numarası: 151781  
Üretimden kalkacak ürün

Quick kaplin soketi (erkek).

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Nominal genişlik                         | 5 mm   |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 12 bar                             |
| Standart nominal debi                    | 963 l/min                                    |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                           |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C                                |
| Müsaade edilebilirlik                    | BIA<br>TÜV                                   |
| Nominal sıkma torku                      | 5 Nm   |
| Nominal sıkma torkunun toleransı         | ± 15 %                                       |
| Ürün ağırlığı                            | 19 g   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek dış G1/8                               |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |