

# Kompakt silindir


## AEVULQZ-80- -P-A-S6

Ürün numarası: 156438  
Classic

FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı.  
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.



Temsili örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 25 mm
Piston çapı	80 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Piston kolu ucu	Dişi diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Maks. 120°C'ye dayanıklı sızdırmazlık elemanları
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	0,8 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çevre sıcaklığı	0 ... 120 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,75 J
6 bar' da teorik itme kuvveti	2.733 N
0 mm strokda hareket eden kütle	307 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	168 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.772 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	25 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, flanş vidası	çelik, galvanizli
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	FPM
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, silindir borusu	İşlenmiş alüminyum alışımlı