

Kompakt silindir AEVULQZ-1 5/8"- -A-P-A

Ürün numarası: 160671


FESTO

Temassız algılama için. Kare piston mili sayesinde dönmeye karşı korumalı. Erkek dişli piston mili.

Piston kolu disisi için somun dahil edilmistir

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 0,2 ... 1 " |
| Piston çapı | 1 5/8" |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma şekli | tek etkili çekme yönünde |
| Piston kolu ucu | Erkek diş |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak | Kare piston mili |
| Çalışma basıncı | 11,6 ... 145 Psi |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -4 ... 176 °F |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 636 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 63 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 9 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 433 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 72 g |
| Pnömatik bağlantı | NPT1/8-27 |
| Çalışma basıncı [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | TPE-U(PU) NBR |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı çelik |
| Silindir profili için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |