



# Körük vantuz VASB-125-3/8-SI

Ürün numarası: 160995

FESTO

Teslimat kapsamına sızdırmazlık halkası dahil değildir.  
Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7 mm
Vantuz çapı	125 mm
Effektif emiş çapı	105 mm
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte yuvarlak, 1.5 katlı körük
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-40 ... 200 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	606 N
Ürün ağırlığı	194 g
Bağlantı dişi	G3/8
Vantuz bağlantısı	G3/8
Vakum bağlantısı	G3/8
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Vantuz için malzeme bilgisi	VMQ (silikon)