


Enkoder kablosu

NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V4

Ürün numarası: 1617288

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-40 ... 75 °C
Çevre sıcaklığı	-50 ... 80 °C
Min. Kablo bükme radyusu	100 mm
Kablo yapısı	Ekranlı 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Kablo çapı	8,2 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)