



# Mikro filtre LFMA-1/2-H-A

Ürün numarası: 162815

FESTO

0,01 µm filtre kartuşlu, metal korumalı kavanoz.  
Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	0,01 µm
Filtrenin verimi	99,999 %
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Fark basınç göstergesi	Manometre
Giriş basıncı	0 ... 16 bar
Standart nominal debi	1.100 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.120 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm